



BA100

Analizator proboja izolatorskih ulja

- **PRAKTIČNOST**
 - Težina 31kg
 - Ultrasvetli kolor displej
 - Interna baterija, eksterno 12V napajanje
- **TEHNOLOGIJA**
 - Ultrakratko vreme gašenja (<5 μ s)
 - Direktno merenje izlaznog napona
 - Testiranje silikonskih ulja
- **KOMUNIKACIJA**
 - Bluetooth konekcija
 - USB fleš drajv
 - Intuitivni koncept kontrole



Tehnički podaci





Izlazni napon	do 100kV rms simetričan
Preciznost merenja napona	0 ... 100 kV } ±1 kV
“Slew rate” napona	0.5...10 kV/s
Rezolucija (prikazana)	0.1 kV
Napajanje	85 V ... 264 V (47 Hz ... 63 Hz) i 12V eksterno napajanje
Potrošnja	75 VA
Interna dopunjiva baterija	1 x 12V / 7,2Ah
Vreme gašenja po probouju	< 5 μs
Merenje temperature ulja	0 ... 100 °C
Rezolucija temperature	1 °C
Displej	2,8” kolor (ultrasvetli)
Izborni programi	ASTM1816-04-1, ASTM1816-04-2, ASTM877-02A, ASTM877-02B, AS1767.2.1, BS EN60156, CEI EN, 60156, IEC 156/95, ...
Korisnički-specifizirani programi	neograničeno
PC Softver “BA75 Control Center	uključen u komplet
Štampač	grafički izlaz 44mm
Interfejs	Bluetooth
USB	USB memory stick
Radna temperatura	-5° ... 45 °C
Smeštajna temperatura	-20 ... +60 °C
Relativna vlažnost	bez kondenzacije
Dimenzije	521 x 373 x 300mm
Težina	31kg

Komplet sadrži:

- Analizator probouja BA100
- Štampač
- Baterija
- Etalon (Setting gauge 2.5mm IEC)
- Štap za magnetski mešač (Lifting stick for magnetic stirrer)
- Magnetski mešač (Magnetic oil stirrer)
- Uputstvo za upotrebu

Opcije i rezervni delovi:

- Torba za transport
- Izdržljiva transportna kutija sa kolicima
- Baterija
- Etaloni (1, 2, 2.5, 4 ili 5mm)
- Odvrtać za test posudu (Ring nut wrench for test vessel)
- Kabl za povezivanje na priključak upaljača u vozilu (12V, 5m)
- Traka ketridž za štampač
- Rolna papira za štampač

PT100 test posuda IEC 60 156 sa pokrivkom i elektrodama	
PT100 test posuda IEC 60 156 sa pokrivkom i elektrodama	
PT100 test posuda ASTM D 877 sa pokrivkom i elektrodama	
PT100 test posuda ASTM D1816-04 sa pokrivkom i elektrodama	

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/fax: 011/ 3286 445

e mail: office-beograd@melcobuda.co.yu , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.yu , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:+381 35 612 916, fax:+381 35 613 319, mob. +381 63 8003370
e mail: melcobuda@ptt.yu , office@kyoritsu-instrumenti.com ,
melcobuda@neobee.net

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach