





# Stigla je nova generacija spremna za dokazivanje - CA770



Stigla je nova generacija spremna za dokazivanje – CA770

- Merni opseg: 0,5 – 70m
- Preciznost:  $\pm 1,5\text{mm}$
- Brzina merenja: 0,5s
- SX10 mašina unutar
- Proširenje merenja sa repnim delom

## ► Karakteristike



### Nova mašina, Nova generacija, Nove mogućnosti -SX10

HANS familija koristi našu novu mernu mašinu - SX10 baziranu na našem ASIC sistemu, donosi vam 150% veću brzinu merenja i 125% bolju preciznost. Pritisnite dugme i odmah osetite novu HANS moć!! Volećete rad sa HANS.



LED pozadinsko osvetljenje

### Dyna merenje

Sa SX10, doživete totalno novo iskustvo merenja, brz odziv, lako traganje korektnih tačaka. Nalaženje razdaljine? Probajte HANS, nikad nećete zaboraviti šta ste uradili.

### Merenje sekcija






Teško vam je utvrđivanje sekcija? Probajte to sa HANS, koji će vas voditi tokom celog merenja (dyna-merenje). Ovo je najjednostavniji način ikad.

### Tri indirektna merenja

Zahvaljujući Pitagori, možete utvrditi visinu a da niste ni prisutni unutra. Aktivirajte režim indirektnog merenja sa HANS, i uživajte u mudrosti iz prošlosti.

### Površina i prostor proračuni

sa alarmom i pravcem Sa HANS, ne morate brinuti o veličini i dubini, samo pritisnite dugmad i pratite instrukcije na ekranu i možete jednostavno proračunati rezultate!!



## ► Specifikacije

Model	CA770
Merni opseg*	0.05~70m
Rezolucija	0.001m
Preciznost*	±1.5mm
Merna brzina*	0.5 s
Tip lasera	650 nm, Class 2, <1mW
Veličina zraka	25mm@30m
Baterija	AA baterije x 2
Trajanje baterije *	10,000 merenja
Dimenzije	110mm x 45mm x 30mm
IP klasa	IP52
Radne temperature	-5°C ~ 40°C
Temperature skladištenja	-20°C~60°C
Automatsko gašenje	
-Laser	30s
-Uređaj	180s
Odbrojavanje merenje	3~15s, izborno

\*Radni opseg i preciznost zavise od toga kako se laser svetlo reflektuje od ciljne površine

## ► Dodaci



### Svi dodaci

1. Futrola za nošenje x 1
2. CA770 x 1
3. Silikonski zaštitnik x 1
4. AA baterije x 2
5. Sigurnosna vrpca x 1
6. Inženjerska olovka x 1
7. Uputstvo za upotrebu x 1

### Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat  
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445

e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs) , [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs) , [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com) , [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com) , [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach