





Stigla je nova generacija spremna za dokazivanje - CA770



Stigla je nova generacija spremna za dokazivanje – CA770

- Merni opseg: 0,5 – 70m
- Preciznost: $\pm 1,5\text{mm}$
- Brzina merenja: 0,5s
- SX10 mašina unutar
- Proširenje merenja sa repnim delom

► Karakteristike



Nova mašina, Nova generacija, Nove mogućnosti -SX10

HANS familija koristi našu novu mernu mašinu - SX10 baziranu na našem ASIC sistemu, donosi vam 150% veću brzinu merenja i 125% bolju preciznost. Pritisnite dugme i odmah osetite novu HANS moć!! Volećete rad sa HANS.



LED pozadinsko osvetljenje

Dyna merenje

Sa SX10, doživete totalno novo iskustvo merenja, brz odziv, lako traganje korektnih tačaka. Nalaženje razdaljine? Probajte HANS, nikad nećete zaboraviti šta ste uradili.

Merenje sekcija






Teško vam je utvrđivanje sekcija? Probajte to sa HANS, koji će vas voditi tokom celog merenja (dyna-merenje). Ovo je najjednostavniji način ikad.

Tri indirektna merenja

Zahvaljujući Pitagori, možete utvrditi visinu a da niste ni prisutni unutra. Aktivirajte režim indirektnog merenja sa HANS, i uživajte u mudrosti iz prošlosti.

Površina i prostor proračuni

sa alarmom i pravcem Sa HANS, ne morate brinuti o veličini i dubini, samo pritisnite dugmad i pratite instrukcije na ekranu i možete jednostavno proračunati rezultate!!



► Specifikacije

Model	CA770
Merni opseg*	0.05~70m
Rezolucija	0.001m
Preciznost*	±1.5mm
Merna brzina*	0.5 s
Tip lasera	650 nm, Class 2, <1mW
Veličina zraka	25mm@30m
Baterija	AA baterije x 2
Trajanje baterije *	10,000 merenja
Dimenzije	110mm x 45mm x 30mm
IP klasa	IP52
Radne temperature	-5°C ~ 40°C
Temperature skladištenja	-20°C~60°C
Automatsko gašenje	
-Laser	30s
-Uređaj	180s
Odbrojavanje merenje	3~15s, izborno

*Radni opseg i preciznost zavise od toga kako se laser svetlo reflektuje od ciljne površine

► Dodaci



Svi dodaci

1. Futrola za nošenje x 1
2. CA770 x 1
3. Silikonski zaštitnik x 1
4. AA baterije x 2
5. Sigurnosna vrpca x 1
6. Inženjerska olovka x 1
7. Uputstvo za upotrebu x 1

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445

e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach