


# Jednostavnije nego ikad pre!

## Imajte odmah pristup podacima bez ikakvih problema...




# TR-7wf Series

Coming Soon!





## Baterijski napajan bežični LAN omogućuje...

- Automatski *upload* podataka na WebStorage.
- Pregled WebStorage podataka bilo gde na mobilnom uređaju ili PC-u.
- Slanje obaveštenja za uzbunu putem email-a sa WebStorage-a.
- Direktna komunikacija sa mobilnim uređajima gde pristupna tačka nije dostupna.



### USB komunikacija



### Bežični LAN komunikacija: HTTP



### Direktna Bežična komunikacija



	TR-0106	THA-3001	HHA-3151 (tip visoke preciznosti)		
Senzor (Eksterni)	Termistor	Termistor	Polimer otpornost	Platina otpornost	Elektrostatička kapacitivnost
Merni kanali	Temperatura 2 kanala	Temperatura 1 kanal	Vlažnost vazduha 1 kanal	Temperatura 1 kanal	Vlažnost vazduha 1 kanal
Merne jedinice	°C, °F	°C, °F	%RH	°C, °F	%RH
Merni opseg	-40 do 110°C (dostavljeni Senzor) -60 do 155°C (opciono Senzor: Floropolimer obloženi tip)	0 do 55 °C	10 do 95 %RH	-30 do 80 °C	0 do 99 %RH
Preciznost	± 0.3°C [-20 do 80°C] ± 0.5°C [-40 do -20°C / 80 do 110°C]	±0.5 °C	±5 %RH [pri 25 °C, 50 %RH]	±0.3°C [pri 0 do 50 °C] ±0.5°C [pri ostalim temperaturama]	±2.5 %RH [pri 25 °C, 10 do 85 %RH ] ±4.0 %RH [pri 25 °C, 0 do 10 % ili 85 do 99 %RH ] Pri temperaturama drugačijim od 25 °C i ≥ 0 °C, dodati ±0.1 %RH po stepenu razlike od 25. Histerezis vlažnosti: ±1.5 %RH ili niže
Merna rezolucija	0.1 °C	0.1 °C	1 %RH	0.1 °C	0.1 %RH
Odzivnost	Termalna vremenska konstanta: oko 75s. Vreme odziva (90%): oko 190s.	Vreme odziva (90%): oko 7 min.		Vreme odziva (90%): oko 7 min.	Vreme odziva (90%): oko 20s.
Stavke LCD Displeja	Merenja (fiksni ili naizmjenični prikaz), Baterija Oznaka upozorenja itd.				
Kapacitet memorisanja	8000 skupova podataka (jedan skup podataka sadrži očitavanja sa svih kanala tog tipa jedinice.)				
Interval snimanja	Izbor od 15 opcija: 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30s ili 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min.				
Režim snimanja	Beskonačni (Prepisivanje najstarijih podataka kad je memorija puna) ili Jednovremeni (Snimanje se zaustavlja kad je memorija puna)				
Interval auto upload-a	Izbor od 15 opcija: OFF (Nema auto-upload-a), 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 min. ili 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 h.				
Komunikacioni Interfejsi	Bežični LAN komunikacija Standard: IEEE 802.11b bezbednost: WEP (64bit/128bit), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES) WPS: Push Button konfiguracija Protokol: HTTP USB komunikacija (*3) USB 2.0 (Mini-B konektor)				
Napajanje	AA Alkalne Baterije x 2 (AA Ni-MH baterije se isto mogu koristiti), USB magistrala napajanje (5V 200mA)				
Trajanje baterije	Sa bežičnom LAN komunikacijom: oko 10 dana do 2 godine Bez bežične LAN komunikacije: oko 2 godine				
Dimenzije	H 58 mm x W 78 mm x D 26 mm				
Težina	oko 100 g (sa baterijama)				
Radna sredina	Temperatura: -10 do 60°C Vlažnost vazduha: 90 %RH ili manje (bez kondenzacije)				
Dodaci	Temperaturni Senzor (TR-0106) x 2	Temperatura/vlažnost Senzor (THA-3001) x 1	Temperatura/vlažnost Senzor visoke preciznosti (HHA-3151) x 1		
	AA Alkalne Baterije (LR6) x 2, Registracioni kod oznaka, Skup upoistava za upotrebu (sa uključenom garancijom)				
Kompatibilni OS za softver	Microsoft Windows 8 32 / 64 bit Microsoft Windows 7 32 / 64 bit Microsoft Windows Vista 32 bit (SP1 ili noviji) Microsoft Windows XP 32 bit (SP3 ili noviji)  Android 2.2 ili noviji  iOS 5.0 ili noviji				
Jezik prikaza	Engleski				

Više na: <http://www.tandd.com/tr7wf/>

**Melco Buda d.o.o.**

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2  
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat  
tel: 011/ 2181 609, SBB tel: 011/40-55-420, tel/faks: 011/ 3286 445  
e mail: [office-beograd@melcobuda.co.rs](mailto:office-beograd@melcobuda.co.rs), [budimir.melcobuda@gmail.com](mailto:budimir.melcobuda@gmail.com)  
[www.melcobuda.co.rs](http://www.melcobuda.co.rs), [www.kyoritsu-instrumenti.com](http://www.kyoritsu-instrumenti.com), [www.termovizija.com](http://www.termovizija.com)

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija  
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370  
e mail: [office@kyoritsu-instrumenti.com](mailto:office@kyoritsu-instrumenti.com), [office@melcobuda.co.rs](mailto:office@melcobuda.co.rs)

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach